

Endface Cleaner

ぐるるんぱっ 取扱説明書

御取扱いに際し、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いして頂きますようお願い申し上げます。



本体前面

本製品の特徴

- 本製品は棒形状の端面をクリーニングする用途に適したクリーナーです。特に光ファイバコネクタには最適です。
- クリーニング性能は特殊布を使用しており、だれでもスキル無に端面をクリーニングすることができます。
- 裏面には静電気防止加工を施しており、ほこりを寄せ付けることはありません。
- 軽量及び小型に設計されております。
- ストラップ取付け部が施されているため、首からぶらさげて、使用することができます。
- ダンボール紙ベースでリサイクル可能なエコ対応。
- 使用後には簡単に分解できます。

製造元

株式会社オプトゲート

〒125-0054 東京都葛飾区高砂8-27-20

Tel : 03-3600-4048

<http://www.greenkonnec.co.jp>

使用方法




ストラップ取付部(右利き用)

反対側には左利き用があります。

①カバーを開ける

本体前面の「ぐるるんぱっ」の文字の「ぱっ」の部分を押すと、カバーが少し開きますので、カバーを最後まで開いてください。




②クリーニング範囲

クリーニングは斜線範囲を1回使用します。



③クリーニングする

端面をクリーニング部に極力垂直にあて、淵に沿って横→縦にスライドさせます。



④布を引き出す

1回使用後は、使用した分引出します。



⑤布をカットする

カットは、布を紙刃にあて、上に持ち上げるようにして、カットしてください。



⑥使用後、保管する

使用後はカバーをした状態で保管してください。

ストラップ取付方法

ストラップ穴に下記のようにストラップを取り付ける。



ご使用上の注意

- カバーを開けたまま長時間放置した場合には、ほこりが付着し、クリーニングがうまくいかない場合がありますので、新しい面をひきだして、ご使用ください。
- 湿気の多い場所に長時間放置することは避け下さい。
- 箱を開けた場合、調整がずれる場合があります。
- 用途以外のご使用は避けてください。
- 火気の近くでのご使用及び保管はしないでください。

製品仕様

寸法 105×75×36(mm)

重量 約50(g)

使用回数:3600(回/箱)^(※1)

※1:前面記載の「ぐるるんぱっ」の右横に「1/2」の記載がある場合は1800(回/箱)

製造元

株式会社オプトゲート

〒125-0054 東京都葛飾区高砂8-27-20

Tel : 03-3600-4048

<http://www.greenkonnec.co.jp>